

# Die Leistungsklassen im Überblick.



<b>KLANG-BRILLANZ</b>	Je besser die Übertragung hoher Töne, desto brillanter der Klang. Signia Hörgeräte der Leistungsklasse 7 verarbeiten hohe Frequenzen bis 12 kHz, ein Meisterwerk der Hörgerätetechnologie.
<b>HALLIGE RÄUME</b>	Ein spezielles Hörprogramm schwächt Nachhall ab, der in Kirchen, Foyers oder großen Räumen mit Parkettboden auftritt. Das Verstehen wird dadurch wesentlich erleichtert.
<b>MUSIKER</b>	Hörgeräteträger, die im Chor singen oder ein Blasinstrument spielen, hören sich selbst üblicherweise lauter als die anderen Musiker. Ein spezielles Hörprogramm perfektioniert diesen Klangeindruck und gleicht die Lautstärke optimal an.
<b>VERSTEHEN VON DER SEITE</b>	Beim Spazierengehen zu zweit oder im Auto kommt Sprache meist von der Seite. Signia Hörgeräte können gezielt seitliche Sprecher aus einer geräuschvollen Umgebung hervorheben.
<b>INDIVIDUELLES RICHTUNGSHÖREN</b>	Es gibt Situationen, in denen man am besten selbst entscheidet, wohin man lauschen möchte. Mit der Signia App können Sie steuern, aus welcher Richtung der Schall besonders wichtig für Sie ist und wieviel Störgeräusch von hinten ausgeblendet werden soll.
<b>IN GRUPPEN</b>	Sie möchten sich im Restaurant mit Ihren Freunden unterhalten und gleichzeitig die Bedienung verstehen, die sich von hinten nähert? Signia Xperience Hörgeräte ermöglichen Hören aus allen Richtungen - trotz lauter Umgebung.
<b>BEWEGUNG</b>	Mit integrierten Bewegungssensoren erzielen Signia Xperience Hörgeräte herausragende Umgebungswahrnehmung. Eine Fahrradklingel von hinten sowie Richtungen und Distanzen sind leichter wahrnehmbar, ein wichtiger Sicherheitsaspekt im Straßenverkehr.
<b>NATÜRLICHE EIGENE STIMME</b>	Signia Hörgeräte besitzen die in der Hörgerätebranche einmalige Fähigkeit, die eigene Stimme des Hörgeräteträgers separat zu regeln, um eine beeindruckende Natürlichkeit zu erzielen.
<b>MUSIKHÖREN</b>	Ob im Konzert oder beim Musikhören zu Hause, die kristallklare Übertragung in HD-Qualität ist das Resultat hochentwickelter Chip-Technologie - beeindruckende Dynamik für höchsten Hörgenuss.
<b>WINDGERÄUSCHE</b>	Durch binaurale Verarbeitung reduzieren Signia Hörgeräte in den Leistungsklassen 7 und 5 Windgeräusche, die beispielsweise beim Fahrradfahren stören können, und verbessern den Klang proaktiv.
<b>GESCHIRRLAPPERN</b>	Geräusche wie Geschirrklopfen oder Zeitungsrascheln werden erkannt und blitzschnell reduziert, ohne dabei das Sprachverstehen zu beeinträchtigen. Das Hören in Alltagssituationen wird dadurch noch angenehmer.
<b>TV-TON DIREKT</b>	Ein kleines Kästchen hinter dem Fernseher sorgt dafür, endlich wieder entspannt fernsehen zu können. Über Bluetooth erreicht der TV-Ton die Hörgeräte direkt. Deshalb spielen die Klangqualität des Fernsehers und Raumverhältnisse keine Rolle mehr.
<b>STREAMING</b>	Ob Navigationsansagen, Übersetzungs-Apps oder Musik-Streaming: Sie hören die Informationen aus Ihrem Smartphone direkt in Ihren Hörgeräten, und zwar in Stereo-Qualität.
<b>IM STÖRGERÄUSCH</b>	Alle Signia Hörgeräte sind mit einem Störgeräusch-Management und einem Richtmikrofon ausgestattet. Je feiner die Klangverarbeitung (Anzahl der Kanäle), desto effektiver und gezielter werden Störgeräusche gemindert.
<b>APP-FERNBEDIENUNG</b>	Der beleuchtete Bildschirm eines Smartphones ist eine ideale Bedienoberfläche. Alle Funktionen der Signia App sind übersichtlich zu bedienen und es ist für Außenstehende nicht erkennbar, dass Sie Ihre Hörgeräte einstellen.